

New MAX70HF/DC

Tensione di alimentazione su richiesta	230V/50-60Hz 110V/50-60Hz
Potenza assorbita	800 VA max.
Tube radiogeno	Toshiba
Alta tensione selezionabile:	60-65-70 kVp
Corrente anodica	6 mA
Macchia focale	0.8x0.8 mm
Filtrazione totale	> 2 mm Al
Distanza fuoco/pelle	20 cm (cono corto) 30 cm (cono lungo)
Campo irradiato all'estremità del cono	diam. < 60 mm